



14-24mm F2.8 DG DN



Un zoom grand angulaire de très grande ouverture optimisé pour les appareils hybrides Plein Format.

«L'objectif ultime pour l'astrophotographie» avec une résolution étonnante.

De nombreux photographes apprécient la prise de vue à basse sensibilité pour minimiser le bruit autant que possible. En astrophotographie, les objectifs grand angulaires lumineux sont souvent choisis parce qu'ils permettent de travailler en faible lumière. Le 14-24mm F2.8 DG DN | Art a été développé comme le zoom ultime grand angulaire de grand diamètre en optimisant les caractéristiques permettant notamment de photographier les ciels étoilés avec des appareils hybrides Plein Format. L'uniformité du rendu et l'excellente résolution périphérique en font l'«objectif ultime pour l'astrophotographie».



Accessoires: Bouchon objectif LC850-01, Etui

Caractéristiques :

Formule optique	18 éléments en 13 groupes
Ouverture minimale	F22
Angle de champ (équivalent 24x36)	114.2°-84.1°
Distance minimale de mise au point	28cm

Dimensions (Diamètre x Longueur)	ø85mm x 131mm
Diaphragme	Circulaire. 11 lamelles
Rapport de reproduction maximal	1:7.3
Poids	795g

Codification :


14-24mm F2.8 DG DN	Boîtiers	Code	EAN
14-24mm F2.8 DG DN	MONTURE L	213969	0085126213695
	SONY E	213965	0085126213657

Avertissement: pour assurer un usage correct et sûr du produit, il est recommandé de lire attentivement le mode d'emploi avant son utilisation.


• Cet objectif est conçu pour être utilisé avec les boîtiers hybrides plein format. • L'apparence et les caractéristiques du produit peuvent être modifiées sans préavis pour amélioration.
SIGMA FRANCE S.A.S. Synergie Park, 2 Avenue Pierre et Marie Curie 59260 Lille-Lezennes, France Tél. 03 20 59 15 15 <http://www.sigma-photo.fr> <http://www.sigma-global.com>




Coupe optique



Courbe FTM (Fonction de transfert de modulation) Diffraction



Courbe FTM (Fonction de transfert de modulation) Géométrique



Angle de vues (exemples avec un boîtier plein format)



Avertissement: pour assurer un usage correct et sûr du produit, il est recommandé de lire attentivement le mode d'emploi avant son utilisation.

• Cet objectif est conçu pour être utilisé avec les boîtiers hybrides plein format. • L'apparence et les caractéristiques du produit peuvent être modifiées sans préavis pour amélioration.
SIGMA FRANCE S.A.S. Synergie Park, 2 Avenue Pierre et Marie Curie 59260 Lille-Lezennes, France Tél. 03 20 59 15 15 <http://www.sigma-photo.fr> <http://www.sigma-global.com>