



## 24-70mm F2.8 DG OS HSM



Ce que les photographes demandent à un 24-70mm F2.8 va bien au-delà d'une qualité d'image remarquable. Ils veulent qu'il propose toutes les fonctionnalités qui en font un objectif adapté à toutes les situations photographiques, parmi lesquelles une formule optique adaptée à la très haute résolution d'aujourd'hui, une mise au point à ultrasons (HSM) très rapide, une stabilisation optique réellement efficace (OS), une baïonnette résistante au ruissellement et à la poussière, et une construction métallique robuste. Le tout nouveau 24-70mm F2.8 de SIGMA procure la performance et dispose des fonctions que les professionnels attendent pour leurs photos d'actualité, de nature, et tant d'autres sujets.



Accessoires: Etui, pare-soleil (LH876-04)

### Caractéristiques :

Formule optique	19 éléments en 14 groupes
Ouverture minimale	F22
Diamètre de filtre	φ82mm
Angle de champ (équivalent 24x36)	84.1° - 34.3°
Distance minimale de mise au point	37cm

Dimensions (Diamètre x Longueur)	φ88mm x 107.6mm
Diaphragme	Circulaire. 9 lamelles
Rapport de reproduction maximal	1:4.8
Poids	1 020 g

### Codification :


	Boîtiers	Code	EAN
24-70mm F2.8 DG OS HSM	SIGMA	576956	0085126576561
24-70mm F2.8 DG OS HSM	CANON	576954	0085126576547
24-70mm F2.8 DG OS HSM	NIKON	576955	0085126576554

Avertissement: pour assurer un usage correct et sûr du produit, il est recommandé de lire attentivement le mode d'emploi avant son utilisation.

• Cet objectif est conçu pour être utilisé avec les boîtiers reflex numériques (sans restriction de taille : capteur inférieur ou supérieur au format APS\_C et plein format 24x36 ) et les boîtiers reflex argentiques. • L'apparence et les caractéristiques du produit peuvent être modifiées sans préavis pour amélioration. SIGMA FRANCE S.A.S. Synergie Park, 2 Avenue Pierre et Marie Curie 59260 Lille-Lezennes, France Tél.03 20 59 15 15 <http://www.sigma-photo.fr> <http://www.sigma-global.com>




Coupe optique




■ Verre SLD  
 □ Verre ASPHERIQUE

Courbe FTM (Fonction de transfert de modulation)


Diffraction




Géométrique



Vignettage



Distortion



Angle de vues



Avertissement: pour assurer un usage correct et sûr du produit, il est recommandé de lire attentivement le mode d'emploi avant son utilisation.  
 • Cet objectif est conçu pour être utilisé avec les boîtiers reflex numériques (sans restriction de taille : capteur inférieur ou supérieur au format APS\_C et plein format 24x36 ) et les boîtiers reflex argentiques. • L'apparence et les caractéristiques du produit peuvent être modifiées sans préavis pour amélioration.  
 SIGMA FRANCE S.A.S. Synergie Park, 2 Avenue Pierre et Marie Curie 59260 Lille-Lezennes, France Tél.03 20 59 15 15 <http://www.sigma-photo.fr> <http://www.sigma-global.com>