


Pourquoi attendre, alors que vous pouvez me lire maintenant ?

Why wait when you can read me now?

Facile à ouvrir et fermer : une fois que vous connaissez le truc !

Easy to open and close: once you know the trick!



Micro-ondes : évitez les coups de chaud !

Microwave: avoid overheating!



Soulevez le capuchon en silicone
Lift up the silicon cap



Max 3 min à 500W
Max 3 min at 500W



Remuez au bout de 1'30 min
Stir the food after 1'30 min



Manipulez avec précaution après réchauffage
Handle with caution after reheating

Entretien : simplifiez-vous la vie !

Caring: make your life easier!



Lave-vaisselle : panier supérieur recommandé
Dishwasher: upper rack recommended



Programme délicat
Gentle machine wash



Certaines sauces et épices colorées peuvent tâcher votre bento. Rincez rapidement après utilisation pour éviter les tâches.
Some sauces or spices can stain your bento box. Rinse quickly after use to avoid stain.

Composition	Mat.	Min T°	Max T°
Récipient, couvercle, caissette 1/4 Container, top lid, 1/4 food cup	PBT	- 20°C	+ 140°C
Couvercle intermédiaire Intermediary lid	PP/SEBS	- 20°C	+ 100°C
Bouchon Cap	Silicone	- 60°C	+ 240°C

Pour plus d'informations / For further information / Für Fragen bezüglich dieses Produktes können Sie sich gerne an unseren Kundenservice wenden / Para qualquer questão relacionada com este produto ou qualquer outro produto da marca monbento®, não hesite em contactar / Para cualquier pregunta relacionada con este producto o cualquier otro producto de la marca monbento®, no dude en contactar con nuestro servicio al cliente / Per qualsiasi domanda concernente il presente articolo o qualsiasi altro articolo del marchio monbento®, non esiti a rivolgersi al servizio clientela / Heeft u vragen met betrekking tot dit product of andere producten van het merk monbento, aarzel dan niet contact op te nemen met onze klantenservice:

contact@monbento.com / +33 (0)4 73 23 72 72
22 Allée Allan Turing - Clermont-Ferrand



FOOD GRADE



BPA FREE*



HERMETIC



DISHWASHER OK



MICROWAVE OK



FREEZER OK

*In accordance with the regulations

Répartition exacte des couleurs :

Exact color distribution:



1 L / 34 floz