

HIZERO®


HIZERO®

Emmener le monde vers l'ère du nettoyage bionique


Rouleau de nettoyage

Remplacement du rouleau de nettoyage


1 Ouvrez l'emballage et sortez le rouleau de nettoyage. Veuillez l'immerger dans l'eau chaude à 40°C/104°F pendant deux minutes pour l'assouplir avant la première utilisation (la température de l'eau ne devra pas être supérieure à 50°C/122°F ; si vous le faites dans l'eau froide, veuillez l'immerger pendant plus de 10 minutes).




2 Pour retirer le rouleau de nettoyage du bas du corps de l'appareil, appuyez sur le bouton de libération du couvercle de la tête de nettoyage pour ouvrir le couvercle, puis sortez les bacs à déchets



3 Fermez le couvercle de la tête de nettoyage, placez l'appareil de côté sur le sol et appuyez sur le bouton de déclenchement pour sortir le rouleau de nettoyage.



4 Insérez le rouleau de nettoyage dans le moteur (note : l'angle d'ouverture maximale du moteur d'entraînement est de 45°), poussez et fixez-le dans la tête de nettoyage jusqu'à ce que le bouton latéral soit enclenché.



Nom du produit: Rouleau de nettoyage pour Bionic Mop F801-1F1

Référence : F8Z-CR01

Matière de composition: Polymère

Remarque: En raison de la particularité de la matière de composition du rouleau de nettoyage, le nettoyage des déchets qui ont un effet de teinture peut entraîner un transfert de couleur. Cela n'affectera pas le fonctionnement normal du rouleau de nettoyage.



HIZERO®

HIZERO Technologies Co.,Ltd
www.Hizero.com
Distribué par Euroflex France
37, Rue Claude Decaen
75012 Paris-France
www.euroflex-monster.com

Certification
Inspectée



Le produit contient de petites pièces et ne convient pas aux enfants en raison du risque de suffocation.

HIZERO®

产品物料标签

| | | | |
|-------|-------------------------------|------------------|-------------|
| 产品名称 | Cleaning Roller | HIZERO® 赫兹科技有限公司 | |
| 产品型号 | | 审核时间 | |
| 产品尺寸 | 309*74*72mm | 审核人员 | |
| 物料编号 | | 设计时间 | 2018.02.26. |
| 图纸版本号 | F01 | 设计人员 | 马小容 |
| 工艺要求 | 2mm瓦楞纸 白色背景 CMYK四色印刷 亮面 | 其他补充 | 详细尺寸按电子文件为准 |